

กลุ่มบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ECG (Electronic Control Gear)

1. สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

ใช้สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบขั้ว 4 pin

สามารถใช้กับหลอดได้หลากหลายรุ่น และ วัตต์

จุดติดแบบอุ่นไส้หลอด และมีเทคโนโลยี cut-off และ EOL




ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบ กำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิ ใช้งาน	บรรจุ กล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
QTP-M 1X26-42/ 220-240 S	1xD/E 26	27	0.95	110 mm	103 x 67 x 31 mm	135 g	-20 °C to +50 °C	20	820
	1XT/E 26	27	0.95						
	1XT/E 32	35	0.97						
	1XT/E 42	46	0.97						
QTP-M 2X26-32/ 220-240 S	2XD/E 26	53	0.97	129.5 mm	123 x 79 x 33 mm	180 g	-20 °C to +50 °C	20	890
	2XT/E 26	53	0.97						
	2XT/E 32	68	0.97						
QT-M 2X26-42/ 220-240 S	2XD/E 26	54	0.97	129.5 mm	123 x 79 x 33 mm	280 g	-20 °C to +50 °C	20	1080
	2XT/E 26	54	0.97						
	2XT/E 32	70	0.97						
	2XT/E 42	92	0.97						

2. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Ø26 mm


ใช้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18 หรือ 36 วัตต์สำหรับต่อ 1 หรือ 2 หลอด

ประหยัดพลังงานมากกว่าบัลลาสต์แกนเหล็กถึง 30% มีวงจรตัดไฟอัตโนมัติเมื่อหลอดผิดปกติ

เหมาะสำหรับการใช้งานใน ร้านค้า สำนักงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอุตสาหกรรม



EZP8




QT-FIT8

ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
EZP8 1x18/220-240	1 x L18	20	≥0.95	139	149 x 42 x 30	85	-15 °C to + 50 °C	50	280
EZP8 2x18/220-240	2 x L18	37	≥0.95	139	149 x 42 x 30	105	-15 °C to + 50 °C	50	280
EZP8 1x36/220-240	1 x L36	36	≥0.95	139	149 x 42 x 30	85	-15 °C to + 50 °C	50	360
EZP8 2x36/220-240	2 x L36	72	≥0.95	192	202 x 42 x 30	135	-15 °C to + 50 °C	50	360
QT-FIT8 1x18	1 x L18	20	0.95	270	280 x 30 x 28	200	-15 °C to + 50 °C	20	600
QT-FIT8 2x18	2 x L18	38	0.98	350	360 x 30 x 28	250	-15 °C to + 50 °C	20	600
QT-FIT8 1x36	1 x L36	37	0.98	270	280 x 30 x 28	200	-15 °C to + 50 °C	20	600
QT-FIT8 2x36	2 x L36	75	0.98	350	360 x 30 x 28	260	-15 °C to + 50 °C	20	720
QT-FIT8 1x58-70	1 x L58	55	0.98	270	280 x 30 x 28	200	-15 °C to + 50 °C	20	720
	1 x L70	63	0.98	270					
QT-FIT8 2x58	2 x L58	110	0.98	350	360 x 30 x 28	300	-15 °C to + 50 °C	20	720

3. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 Ø16 mm

3.1 รุ่น EZP5


ใช้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 14 , 21 หรือ 28 วัตต์สำหรับต่อ 1 หรือ 2 หลอด
มีวงจรตัดไฟอัตโนมัติเมื่อหลอดผิดปกติ หรือ หมดอายุการใช้งาน และ จุดติดแบบอุ่นไส้หลอด
เหมาะสำหรับการใช้งานใน ร้านค้า สำนักงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอุตสาหกรรม
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก EGAT สำหรับรุ่น EZP5 1x28 และ EZP5 2x28



ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
EZP5 1x14/220-230	1 x L14	17	≥0.95	250	260 x 20 x 21	80	0 °C to + 50 °C	50	360
EZP5 1x21/220-230	1 x L21	24	≥0.95	250	260 x 20 x 21	80	0 °C to + 50 °C	50	360
EZP5 1x28/220-230 TH	1 x L28	≤31	≥0.95	250	260 x 20 x 21	90	0 °C to + 50 °C	50	380
EZP5 2x28/220-230 TH	2 x L28	≤61	≥0.95	250	260 x 33.15 x 21	150	0 °C to + 50 °C	50	420

3.2 รุ่น QTP5



ใช้สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 14 , 21 , 28 หรือ 35 วัตต์สำหรับต่อ 1 หรือ 2 หลอด
สามารถใช้กับหลอดได้หลากหลายวัตต์ จุดติดแบบอุ่นไส้หลอด / มีเทคโนโลยี cut-off และ EOL
เหมาะสำหรับการใช้งานใน ร้านค้า สำนักงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน และอุตสาหกรรม
สามารถใช้งานกับระบบไฟฉุกเฉินได้ (DC operation)



ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	THD	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
QTP5 1x14-35	1xHE14	16.5	0.90	270	280x30x21	190	-20C..+50C	< 10%	20	780.00
	1xHE21	23.5	0.95							
	1xHE28	31	0.96							
	1xHE35	40	0.97							
QTP5 2x14-35	2xHE14	32.5	0.98	350	360x30x21	265	-20C..+50C	< 10%	20	920.00
	2xHE21	47	0.98							
	2xHE28	62	0.98							
	2xHE35	78	0.98							

4. หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฮาโลเจน ET-Z 60/220-240


ใช้สำหรับหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ 12 โวลท์ ความร้อนน้อย , น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงานกว่า 70% ไม่สามารถใช้งานกับสวิตช์หรี่ไฟปกติได้



ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ความยาวสายไฟ (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	ปรับหรี่แสง	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
ET-Z 60/220-240	ฮาโลเจน	20 - 60W	>0.95	max. 2m	80x38x28	65	0-50°C	ไม่สามารถปรับหรี่แสงได้	50	190

5. หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฮาโลเจน ET-P 60/220-240

ใช้สำหรับหลอดฮาโลเจนแรงดันต่ำ 12 โวลท์ ความร้อนน้อย , น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงานกว่า 70% สามารถใช้งานกับสวิตช์หรี่ไฟปกติได้



ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ความยาวสายไฟ (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	ปรับหรี่แสง	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
ET-P 60/220-240	ฮาโลเจน	20 - 60W	>0.95	max. 2m	111 x 33 x 22	68	0-45°C	สามารถปรับหรี่แสง	50	220

6. ET-PARROT

หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฮาโลเจนแรงดัน 12 โวลท์ มีคุณสมบัติพิเศษทำให้อายุการใช้งานของหลอดเพิ่มขึ้น 2 เท่า และยังสามารถปรับหรี่แสงได้ด้วยสวิตช์หรี่แสงแบบปกติ ความร้อนน้อยและน้ำหนักเบา สามารถวางบนฝ้าเพดานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีวงจรป้องกันการลัดวงจร และการใช้กำลังไฟฟ้าเกิน

ได้รับมาตรฐานสากล IEC ด้านความปลอดภัย, การป้องกันการรบกวนคลื่นสนามแม่เหล็ก



ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะสายในการติดตั้ง(m)	ขนาด(mm) LxWxH	อุณหภูมิใช้งาน	ปรับหรี่แสง	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
ET-PARROT 70/220-240 I	ฮาโลเจน	20-70W	>0.95	max. 2m	128x38x31	0-40°C	ปรับหรี่แสงได้	50	320.00
ET-PARROT 105/220-240 I	ฮาโลเจน	35-105W	>0.95	max. 2m	128x38x31	0-40°C	ปรับหรี่แสงได้	50	420.00